



Mini kreipiamoji su pneumatine pavara DGSL-10-100-EA

Gaminio numeris: 570178

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 100 mm |
| Reguliuojama galinės padėties sritis/ priekinė pusė | 61 mm |
| Reguliuojama galinės padėties sritis/ užpakalinė pusė | 5,5 mm |
| Stūmoklio diametras | 12 mm |
| Pavaros valdymo būdas | Jungas |
| Dempferiavimas | Short elastic cushioning rings/pads at both ends |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kreipiančioji | Rutulinio guolio apkabos kreipiamoji |
| Konstrukcija | Jungas Stūmoklis Stūmoklio kotas Šliaužiklis |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Operating pressure MPa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 8 bar |
| Maksimalus greitis | 0,8 m/s |
| Kartojimo tikslumas | 0,3 mm |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,12 Nm |
| Dempferiavimo ilgis | 1,3 mm |
| Maksimali jėga Fy | 1.250 N |
| Maksimali jėga Fz | 1.250 N |
| Maksimalus momentas Mx | 18 Nm |
| Maksimalus momentas My | 12 Nm |
| Maksimalus momentas Mz | 12 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 51 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 68 N |
| Judanti masė | 334 g |
| Produkto svoris | 830 g |
| alternatyvūs pajungimai | Žiūrėkite produkto brėžinį |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material seals | HNBR |
| Material housing | Aliuminio liejinys |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |