


# Vandens atskyrėjas MS12-LWS-G-U-V

Gaminio numeris: 8005550

FESTO

Kondensato nuvedimas per automatinį kondensato pašalinimo ventilių



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Išcentrinis atskyrėjas
Maksimalus kondensato kiekis	400 ml
Taurės apsauga	integruota kaip metalinė apsauga
Kondensato atskyrimo laipsnis	99 %
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Didžiausias standartinis pralaidumas	40.000 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	25.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	5 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:7:4]
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	6,3 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo laikikliu su priedais Pasirenkamas
Material of cover	PA - sustiprintas
Material of spin disc	POM
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu
Material mounting bracket	Padengtas aliuminiu
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material module connector	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Aliuminio liejinys
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM