



Posūkio pavara

DAPS-0106-090-R-F0507-T4

Gaminio numeris: 8030605

FESTO

double-acting, air connection to VDI/VDE 3845 Namur valves, direct flange mounting, high-temperature version.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pavaros dydis	0106
Flanšo skylės modelis	F05 F07
Pasisukimo kampas	90 deg
Galinių padėčių nustatymo ribos prie 0°	-1 ... 9 deg
Veleno pajungimo gylis	19,3 mm
Jungčių pajungimas atitinka standartą	ISO 5211
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Kinematinis sujungimas
Pozicijos atpažinimas	Be
Uždarymo kryptis	dešinys uždarymas
Skirstytuvo pajungimai atitinka standartą	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	Produktą galima naudoti SRP/CS iki SIL 2 Low Demand
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,84 MPa
Darbinis slėgis	3 ... 8,4 bar
Nominal operating pressure	0,56 MPa
Nominalus darbinis slėgis	5,6 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Skyriaus sertifikatas	TÜV Nord 212170801
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +150°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-20 ... 150 °C
Sukimo momentas prie nustatyto darbinio slėgio ir 0° posūkio kampo	106 Nm
Sukimo momentas, esant nominaliam slėgiui ir pasukus 50° kampu	53 Nm
Sukimo momentas, esant nominaliam slėgiui ir pasukus 90° kampu	80 Nm
Note about the torque	The operating torque of the actuator must not be higher than the maximum permissible torque listed in ISO 5211, with reference to the size of the mounting flange and of the coupling.
Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0°	3,85 l
Produkto svoris	2.500 g
Veleno pajungimas	T17

Savybės	Reikšmė
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	FPM PTFE-sustiprintas
Material housing	Aliuminio liejinys
Material screws	aukštai legiruotas plienas
Material shaft	aukštai legiruotas plienas
Veleno medžiagos numeris	1.4305