


# 솔레노이드 코일 VACF-B-R1-1RAL

제품 번호: 8150879

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                    | 값                               |
|-----------------------|---------------------------------|
| 작동 방식                 | 전기식                             |
| 설치 위치                 | 임의 방향                           |
| 표준을 준수합니다             | IEC 61010-1<br>ISO 20401        |
| 신호 상태 디스플레이           | LED                             |
| 듀티 사이클                | 100%                            |
| 절연 등급                 | H                               |
| 에나멜 와이어의 절연 등급        | H                               |
| 솔레노이드 코일당 정격 회전자 구속전류 | 138mA, 최대 70ms                  |
| 전류 강하 시 정격 전류         | 70ms 후 50mA                     |
| 코일 특성값                | 24VDC;NS1.2;HS3.3               |
| 허용 전압 변동              | +/- 10 %                        |
| 인증                    | c UL us - Recognized(OL)        |
| CE 마크(적합성 선언 참조)      | EU EMC 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름 |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조)    | 영국 규정 EMC에 따라<br>영국 RoHS 규정에 따라 |
| 인증서 발급 기관             | UL MH18122                      |
| 내식성 등급 CRC            | 2 - 보통의 부식 부하                   |
| LABS 적합성              | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 매체 온도                 | -20 °C...60 °C                  |
| 보호 등급                 | IP65                            |
| 주변 온도                 | -20 °C...60 °C                  |
| 제품 무게                 | 49 g                            |
| 최대 라인 길이              | 30m                             |
| 전기 연결부 1, 연결 방식       | 플러그                             |
| 전기 연결부 1, 연결 기술       | M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨  |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수       | 4                               |
| 전기 연결부 1, 고정 유형       | 나사형 잠금장치                        |
| 고정 방식                 | 널링 너트 포함                        |

| 특징          | 값                |
|-------------|------------------|
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수          |
| 하우징 소재      | PA<br>강철         |
| 슬레노이드 코일 소재 | 구리<br>강철<br>열가소성 |
| 와인딩 소재      | 구리               |