

매니폴드 서브-베이스 VABX-A-P-EL-E12-MS6-SHUH

Part Number: 8188448
새로운

FESTO

자료 시트

특징	값
솔레노이드 코일의 최대 수량	24
치수 W x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
작동 전압에 대한 안내	SELV/PELV 고정 전원 필요 전압 강하 주의
인증	RCM Mark
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	5 - 95 %
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 ... 50 °C
최대 조임 토크, 벽면 마운팅	6 Nm
제품 중량	131.1 g
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
케이블 연결단자	일자형
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	für Cartridge 15 mm
공압 연결구, 포트 5	für Cartridge 15 mm
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	PA-강화
커버 소재	PA-강화
씰 소재	NBR
슬리브 소재	고합금 강철, 부식방지
클립 소재	고합금 강철, 부식방지
너트 소재	고합금 강철, 부식방지