

매니폴드 서브-베이스 VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUH

Part Number: 8188451
새로운



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|---|
| 솔레노이드 코일의 최대 수량 | 24 |
| 치수 W x L x H | 45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm |
| 작동 전압에 대한 안내 | SELV/PELV 고정 전원 필요 전압 강하 주의 |
| 인증 | RCM Mark |
| KC 마크 | KC-EMV |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보관 온도 | -20 ... 70 °C |
| 상대 공기 습도 | 5 - 95 % |
| 보호 등급 | IP40 |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 최대 조임 토크, 벽면 마운팅 | 6 Nm |
| 제품 중량 | 124.1 g |
| 전기 연결 1, 연결 기술 | Sub-D |
| 케이블 연결단자 | 일자형 |
| 서브-베이스에 대한 마운팅 방법 | 관통 홀 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | für Cartridge 15 mm |
| 공압 연결구, 포트 5 | für Cartridge 15 mm |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 연결 플레이트 소재 | PA-강화 |
| 커버 소재 | PA-강화 |
| 씰 소재 | NBR |
| 슬리브 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 클립 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 너트 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |