


# 서보 모터

## EMMH-AS-88-HKA-HS-S1M-T

제품 번호: 8215354

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                                            | 값                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 주변 온도                                         | -30 °C...40 °C                  |
| 주변 온도 관련 참고사항                                 | 80°C까지 °C당 -1.5%의 디레이팅          |
| 최대 설치 높이                                      | 3000 m                          |
| 최대 설치 높이 관련 참고 사항                             | 1,000 m 초과 시 100 m당 -1.0%의 디레이팅 |
| 보관 온도                                         | -20 °C...70 °C                  |
| 상대 습도                                         | 0 - 100 %                       |
| 표준을 준수합니다                                     | IEC 60034                       |
| EN 60034-1에 따른 열 등급                           | F                               |
| 최대 권선 온도                                      | 155 °C                          |
| EN 60034-1에 따른 치수 등급                          | S1                              |
| 온도 모니터링                                       | EnDat 2.2를 통한 디지털 모터 온도 전송      |
| EN 60034-7에 따른 모터 디자인                         | IM B14<br>IM V18                |
| 설치 위치                                         | 임의 방향                           |
| 보호 등급                                         | IP69K                           |
| DIN SPEC 42955에 따른 레이디얼 런아웃 정확도, 동축도, 액시얼 런아웃 | N                               |
| 밸런싱 품질                                        | G 2.5                           |
| 잠금 토크                                         | 피크 토크의 < 1.0%                   |
| 정격 조건에서 베어링 수명                                | 20000 h                         |
| 인터페이스 코드 모터 Out                               | 88C                             |
| 전기 연결부 1, 연결 방식                               | 하이브리드 플러그                       |
| 전기 연결부 1, 연결 기술                               | M17x0.75                        |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수                               | 15                              |
| 오염도                                           | 2                               |
| 소재 관련 참고 사항                                   | RoHS 준수                         |
| 내식성 등급 CRC                                    | 4 - 상당히 강한 부식 부하<br>(레이저 마킹 제외) |
| LABS 적합성                                      | VDMA24364-영역 III                |
| 식품과의 사용 적합성                                   | 식품 직접 접촉 승인                     |
| 내진동성                                          | EN 60068-2-6 적용                 |

| 특징                     | 값                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| 내충격성                   | EN 60068-2-29에 따라<br>EN 60068-2-27에 따라 15 g/11 ms  |
| 인증                     | RCM 마크                                             |
| CE 마크(적합성 선언 참조)       | EU EMC 지침에 따름<br>EU 저전압 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름   |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조)     | 영국 규정 EMC에 따라<br>영국 RoHS 규정에 따라<br>영국 전기 장비 규정에 따라 |
| DC 정격 작동 전압            | 680 V                                              |
| 권선 스위칭 종류              | 스타 내부                                              |
| 폴 페어 수                 | 5                                                  |
| 정지 토크                  | 3.95 Nm                                            |
| 정격 토크                  | 1.9 Nm                                             |
| 피크 토크                  | 14.3 Nm                                            |
| 공칭 속도                  | 3100 1/min                                         |
| 최대 속도                  | 8000 1/min                                         |
| 최대 기계적 회전수             | 8000 1/min                                         |
| 각가속도                   | 100000 rad/s <sup>2</sup>                          |
| 모터 정격 출력               | 620 W                                              |
| 지속 정지 전류               | 4.8 A                                              |
| 모터 정격 전류               | 2.5 A                                              |
| 피크 전류                  | 16.5 A                                             |
| 모터 상수                  | 0.79 Nm/A                                          |
| 정지 토크 상수               | 0.83 Nm/A                                          |
| 상대상 전압 상수              | 55.3 mVmin                                         |
| 상-상 권선 저항              | 1.8 Ω                                              |
| 상-상 권선 인덕턴스            | 7.1 mH                                             |
| 와인딩 종방향 인덕턴스 Ld(위상)    | 3.5 mH                                             |
| 코일 횡방향 인덕턴스 Lq(위상)     | 3.9 mH                                             |
| 전기적 시간 상수              | 3.9 ms                                             |
| 열 시간 상수                | 62 분, min                                          |
| 열 저항                   | 1.01 K/W                                           |
| 측정 플랜지                 | 300 X 300 X 30 mm, 스틸                              |
| 회전자 질량 관성 모멘트          | 2.09 kgcm <sup>2</sup>                             |
| 총 동력 관성 모멘트            | 2.09 kgcm <sup>2</sup>                             |
| 제품 무게                  | 6000 g                                             |
| 측방향 허용 축 하중            | 86 N                                               |
| 반경방향 허용 축 하중           | 430 N                                              |
| 회전 위치 센서               | 절대 인코더 멀티턴                                         |
| 로터리 위치 센서 제조사 명칭       | EQI 1131                                           |
| 회전 위치 센서 절대 측정 회전수     | 4096                                               |
| 회전 위치 센서 인터페이스         | EnDat 22                                           |
| 회전 위치 센서 측정 원리         | 유도식                                                |
| 회전 위치 센서 DC 작동 전압      | 5 V                                                |
| 회전 위치 센서 DC 작동 전압 범위   | 3.6 V...14 V                                       |
| 회전당 회전 위치 센서 위치값       | 524288                                             |
| 회전 위치 센서 분해능           | 19 bit                                             |
| 회전 위치 센서 시스템 정확도 각도 측정 | -120 arcsec...120 arcsec                           |
| MTTF, 파트 컴포넌트          | 190년, 회전 위치 센서                                     |