



Elektromagnetinis skirstytuvas MVH-5-1/4-S-B-VI

Gaminio numeris: 116002

FESTO

Su rankiniu valdymu ir solenoidu, be kištukinio lizdo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Standartinis nominalus srauto debitas	1.300 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	7 mm
Tinklelio matmuo	33 mm
Sandarinimo principas	švelnus
Rankinis valdymas	Taip
Valdymo tipas	valdoma
Srauto kryptis	nereversuojamas
Valdymo slėgis	1,5 ... 10 bar
Išjungimo laikas	41 ms
Ijungimo laikas	19 ms
Ritės charakteristikos duomenys	24V DC
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Valdymo terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinė jungtis, 11	G1/4