


# Radialinis griebtuvas

## DHRS-40-A-NC

Gaminio numeris: 1310167

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Maksimalus perstūmimo tikslumas	$\leq 0,2$ mm
Maksimalus atidarymo kampas	180 deg
Simetrinis pasukimas	$\leq 0,2$ mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	$\leq 0,1$ mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	radialinis
Griebtuvo jėga	Uždarymo metu
Konstrukcija	valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	4 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	$\leq 2$ Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	151 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	110 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Masės inercijos momentas	4,24 kgcm <sup>2</sup>
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	200 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	14 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	14 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	14 Nm
Produkto svoris	844 g
Montavimo tipas	Vidinis sriegis ir centruojanti įvorė Su kiauryme ir centravimo įvore Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover cap	PA
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	aukštai legiruotas plienas