


# gaffelkop SGA-M16X1,5

Artikelnummer: 10768

FESTO

met uitwendige schroefdraad, voor zwaaibare bevestiging van de zuigerstang.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M16x1,5
Radiale afwijking +/-	5 mm
Hoekcompensatie +/-	120 deg
Inbouwpositie	willekeurig
Getapte aansluiting	Uitwendige schroefdraad M16x1,5
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	512 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bout	verzinkt staal
Materiaal gewrichtkop	Staal verzinkt
Materiaal veiligheidslot	Veerstaal, verzinkt