


# klemhuls EAMH-50-5-C13.6-P

Artikelnummer: 1354092

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	0,39 kgmm <sup>2</sup>
Productgewicht	20 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform