


Valdiklis FEC-FC400-FST

Gaminio numeris: 183862

FESTO

FEC Standard serija 16jėjimų/8-tranz. Išėjimai, 24 V nuolatinė, FST.
Aliuminis korpusas, prijungimui naudojamos įstatomos jungtys, 2
nuoseklios sąsajos, visi prijungimai yra valdiklio priekyje.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	C-Tick
Nominali įtampa	24 VDC +25% / -15%
Srovės suvartojimas	200 mA nominali srovė prie 24 VDC
Maitinimo kabelio ilgis	10 m
Aplinkos temperatūra	0 ... 55 °C
Saugojimo temperatūra	-25 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95% nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP20
Saugumo klasė	III
Produkto svoris	380 g
Vibracijos nejautrumo bandymas	EN 60068-2-6-FC 10-57 Hz 0,075 mm 57 - 150 Hz 1g
Smūgio nejautrumo bandymas	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms 2 smūgiai pagal kryptį
RUN/STOP perjungiklis	Taip
Elektrinės jungties technologija, įėjimas/išėjimas	Įtempimo - spyruoklinė sistema.
Būsenų indikavimas	LED
Skaitmeniniai įėjimai, kiekis	16
Skaitmeniniai įėjimai, spartaus skaitiklio įėjimas	2, kiekvienas po 2 kHz
Skaitmeniniai įėjimai, apsūkų skaitiklio prijungimas	Taip, maksimaliai 200 Hz.
Skaitmeniniai įėjimai, įėjimo signalo uždelsimas	5 ms typ.
Skaitmeniniai įėjimai, įtampa/srovė įėjime	24 VDC / 5 mA
Skaitmeniniai įėjimai, nominalus llygmuo "TRUE"	≥ 15 VDC
Skaitmeniniai įėjimai, nominalus llygmuo "FALSE"	≤ 5 VDC
Skaitmeniniai įėjimai, potencialų atskyrimas	Taip, optinė pora.
Skaitmeniniai įėjimai, būsenos indikacija	Užsakimas LED indikatorius šakutei.
Skaitmeniniai įėjimai, leistinas kabelio ilgis	30 m
Skaitmeniniai išėjimai, kiekis	8
Skaitmeniniai išėjimai, kontaktas	Tranzistorius
Skaitmeniniai išėjimai, įtampa išėjime	24 VDC
Skaitmeniniai išėjimai, srovė išėjime	400 mA
Skaitmeniniai išėjimai, grupinė srovė	3,2 A
Skaitmeniniai išėjimai, potencialų atskyrimas	Taip, optinė pora.
Skaitmeniniai išėjimai, potencialų atskyrimas grupėmis	Taip, grupėmis iki 8.
Skaitmeniniai išėjimai, persijungimų dažnis	max. 1 kHz
Skaitmeniniai išėjimai, apsauga nuo trumpo jungimo	Taip
Skaitmeniniai išėjimai, apsauga nuo perkrovos	Taip
Skaitmeniniai išėjimai, mažos apkrovos apsauga	taip, iki 5 W
Skaitmeniniai išėjimai, būsenos indikacija	Užsakimas LED indikatorius šakutei.

Savybės	Reikšmė
Nuosekli sąsaja, skaičius	2
Nuosekli sąsaja, COM / EXT savybės	TTL- be galvaninio atskyrimo.
Nuosekli sąsaja, prijungimo technika	2x RJ12 šakutė
Nuosekli sąsaja, naudojama kaip RS 232C	reikalinga SM14 arba SM15.
Nuosekli sąsaja, naudojama kaip universali sąsaja EXT	300...115000 Bd 7N1, 7E1, 7O1, 8N1, 8E1, 8O1
SAC kištukas, reikalingas kištukų skaičius	4
Programavimas, kalba	AWL, KOP
Programavimas, vartojama kalba	DE, EN
Programavimas, programų ir darbų skaičius projekte	64
Programavimas, registrų skaičius (žodžiai)	256
Programavimas, vélevélių skaičius	10000
Programavimas, laikmačių skaičius (būsena, tikroji vertė, užduota vertė)	256
Programavimas, skaitiklių skaičius (būsena, tikroji vertė, užduota vertė)	256
Programavimas, C/C++ palaikymas	Taip
Programavimas, pozicionavimo bylų palaikymas	Taip
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus