

condensaataftap WA-2

Artikelnummer: 152810

FESTO

automatisch



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	mechanisch
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Handbediening	duwend
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	extern mechanisch volautomatisch
Meetgrootte	Vulstand
Ventiel functie	2/2 open monostabiel
Werkdruk	1,5 ... 14 bar
Bedrijfsmedium	Water
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	92 g
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluit condensaataftap	PK-4
Pneumatische aansluiting	M9
Materiaal behuizing	aluminumlegering