


Krumpliuoto diržo ašis DGE-63- -ZR

Gaminio numeris: 193744
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Electromechanical linear axis with toothed belt.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Efektyvus pavaros dantratumo skersmuo	56,02 mm
Darbinė eiga	1 ... 4.500 mm
Dydis	63
Eigos rezervas	176 mm
Krumpliuoto diržo įtempimas	0,15 %
Krumpliuoto diržo žingsnis	8 mm
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis Kreipiamosios didelei apkrovai
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis su krumpliuotu diržu
Variklio tipas	Žingsninis variklis Servovariklis
Maksimalus pagreitis	50 m/s ²
Maksimalus greitis	5 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,1 mm
Aplinkos temperatūra	-10 ... 40 °C
Maks. Pavaros sukimo momentas	42 Nm
Didž. perstūmimo jėga Fx	1.500 N
Tuščios eigos momentas	4,5 Nm
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	3,6 kgcm ²
Masės inercijos momentas JL kilogramui darbinės apkrovos	7,85 kgcm ²
Padavimo konstanta	176 mm/U
Material of end caps	Aliuminio liejinys anoduotas
Material of moment compensator	Aliuminio liejinys anoduotas
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Material cover tape	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material drive cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide slide	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide rail	Ritinio guolio plienas padengtas corrotec