


# Lygiagretūs griebtuvai HGPP-10-A-G1

Gaminio numeris: 525659

FESTO

Didelio tikslumo, pozicijos indikavimas su Hall'o arba induktyviniais jutikliais. Užtikrinta sugriebimo jėga atsidarant ...- G1.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	10
Spaustuvų eiga	2 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	0,1 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	≤ 0,02 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Drive system	pneumatinė
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	lygiagretus
Griebtuvo jėga	Atidarymo metu
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	Hall jutikliams induktyviniams jutikliams
Darbinis slėgis	5 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	24 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	95 ms
Maksimalki masė išoriniam griebtuvo pirštui	50 g
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	40 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	1,5 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	1,5 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	1,5 Nm
Produkto svoris	127 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	atitinka RoHS
Material cover cap	POM
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	Wrought aluminium alloy, nickel-plated