

Oro paruošimo blokų kombinacija MSB4-1/4:H1N3M1-WP

Gaminio numeris: 531087

FESTO

Susideda iš filtro, regulatoriaus, tepalinės, elementų montavimui prie plokštės. Maksimalus slėgis 12 barų, 40 µm filtras, su manometru, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | 4 |
| Serijos | MS |
| Vykdklio užraktas | Pasukama rankenėlė su užraktu Su priedais, užrakinamas |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 40 µm |
| Kondensato drena | Pilnai automatizuota |
| Konstrukcija | Slėgio regulatorius su manometru Standartiniai filtrai Standartinis tepalo išpurškėjas |
| Taurės apsauga | Plastikinė apsauga |
| Manometras | su manometru |
| Darbinis slėgis | 2 ... 12 bar |
| Slėgio valdymo diapazonas | 1 ... 12 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 800 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 1.000 g |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |
| Informacija apie kolbą | PC |