

Stoppercilinder STAF-50-30-P-A-K


Artikelnummer: 164881

FESTO

met tuimelaar en geïntegreerde flensplaat.

Dit product mag niet in vloeibare omgevingsmedia worden ingezet.

Eenvoudige ombouw tot dubbelwerkende cilinder is mogelijk.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	30 mm
Zuigerdiameter	50 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	verticaal
Werking	enkelwerkend trekkend
Constructieve opbouw	Zuigerstang met tuimelaar
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Borging tegen rotatie/geleiding	Geleidingsstang
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Stootkracht	1.200 N
Productgewicht	1.810 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie deksel	Aluminium
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	Aluminium
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij