


vlakke cilinder EZH-5/20-50-B

Artikelnummer: 164994

FESTO

met borging tegen verdraaiing



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	50 mm
Zuigerdiameter	12 mm equivalente diameter
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend drukkend
Constructieve opbouw	Zuiger rechthoekige zuigerstang
Positiedetectie	zonder
Borging tegen verdraaiing/geleiding	rechthoekige zuigerstang
Bedrijfsdruk Mpa	0,25 ... 0,6 MPa
Werkdruk	2,5 ... 6 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	49 N
Theoretische minimale terugbrengveerkracht	10,6 N
Theoretische maximale terugbrengveerkracht	13,6 N
Productgewicht	145 g
Soort bevestiging	met dwarsboring
Pneumatische aansluiting	Opsteeknippel PK-3
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal zuigerstang	Staal vernikkeld