

aansluitkabel NHSB-A1-25-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Artikelnummer: 1686612

FESTO

geschikt voor lineaire aandrijving DFPI.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Lengte beschermingslang	25 m
Inbouwpositie	willekeurig
Gebruik in buitenbereik	C1 - inzetgebieden beschermt tegen weersomstandigheden
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 100 % condenserend
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Elektrische aansluiting 1	Rechte stekker, 3-polig
Elektrische aansluiting 2	open einde, 3-aderig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Pneumatische aansluiting	voor slang buitendiameter 8 mm
Min. kabelbuigradius	100 mm
Kabelmontage	3 x 0,75 mm ²
Productgewicht	6.250 g
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal slangmantel	PA
Materiaalinformatie beschermingslangschroefkoppeling	PA
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Informatie materiaal dichtingen	TPE