



# Slėgio sudarymo vožtuvas MS12-DE-G-V24

Gaminio numeris: 541498

FESTO

Palaisniam pneumatinės įrangos slėgio sukėlimui ir išleidimui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas Stūmimas
Konstrukcija	Stūmoklio vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Skirstytuvo funkcija	2/2
Komutavimo pozicijos indikatorius	su priedais
Darbinis slėgis	3 ... 16 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	25.000 ... 42.000 l/min
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 8.4 W 42 V AC: 50 Hz, pick-up power 14.0 VA, holding power 10.0 VA 42 V AC: 60 Hz, pick-up power 12.0 VA, holding power 7.0 VA
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	3.800 g
Elektrinis pajungimas	Pagal DIN EN 175301-803 Kubinės konstrukcijos
Signal status display	su priedais
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Kolektoriaus modulis
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Kolektoriaus modulis
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu