


# Elektromagnetinis skirstytuvas VZWM-L-M22C-N38-F5-R1

Gaminio numeris: 546171

FESTO

Servo-controlled, with diaphragm, NPT3/8" connection, stainless steel version.



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė   |
|--|---|
| Konstrukcija                                     | Membraninė sklendė<br>Servo controlled  |
| Veikimo būdas                                    | elektrinis  |
| Sandarinimo principas                            | švelnus   |
| Montavimo pozicija                               | Rekomenduojama vertikali padėtis  |
| Montavimo tipas                                  | Instaliavimas į liniją  |
| Sąsajos  | 3/8 NPT   |
| Elektrinis pajungimas                            | Solenoid coil type MH-... , coil can be ordered as an accessory                                     |
| Nominalus dydis                                  | 13 mm   |
| Skirstytuvo funkcija                             | 2/2 uždaras, vienos ritės   |
| Srauto kryptis                                   | nereversuojamas   |
| Terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertinės dujos<br>Vanduo<br>Neutralūs skysčiai |
| Darbinis skystos terpės slėgis proceso sklendei  | 0,5 ... 6 bar   |
| Darbinis dujinės terpės slėgis proceso sklendei  | 0,5 ... 10 bar  |
| Slėgio skirtumas                                 | 0,5 bar   |
| Valdymo tipas                                    | valdoma   |
| Didž. Klampumas                                  | 22 mm <sup>2</sup> /s   |
| Terpės temperatūra                               | -10 ... 60 °C   |
| Skystos terpės temperatūra                       | 5 ... 50 °C   |
| Aplinkos temperatūra                             | -10 ... 60 °C   |
| Srautas Kv                                       | 2 m <sup>3</sup> /h   |
| Standartinis nominalus srauto debitas            | 2.100 l/min   |
| Ijungimo laikas                                  | 8 ms  |
| Ijungimo laikas skystai terpei                   | 110 ms  |
| Išjungimo laikas                                 | 10 ms   |
| Išjungimo laikas skystai terpei                  | 190 ms  |
| b reikšmė  | 0,35  |
| C reikšmė  | 8,8 l/sbar  |
| Informacija                                      | atitinka RoHS   |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364 zone III  |
| Material housing                                 | Nerūdijančio plieno lydinys   |
| Korpuso medžiagos numeris                        | 1.4581  |
| Material seals                                   | NBR   |
| Material plunger tube                            | aukštai legiruotas plienas  |
| Produkto svoris                                  | 400 g   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                    | 3 - High corrosion stress   |
| Didž. dangtelio varžtų užsukimo momentas         | 20 Nm   |
| Maksimalus užveržimo momentas, sujungimo sriegis | 60 Nm   |
| Didž. ritės tvirtinimo veržlės užsukimo momentas | 2 Nm  |