


# Kompaktinė video sistema SBOC-Q-R2B

Gaminio numeris: 551021  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Pažangi kompaktiška fotoaparato kamera su nespaltotu CMOS jutikliu, rezoliucija: 1280 \* 1084 pikselių, Ethernet sąsaja: 100 Mbit / s ir integruotos CoDeSys PLC

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Jutiklio skiriamoji geba	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Lęšių priedas	CS-variantas (C-variantas su objektyvo apsaugine tūta)
Matymo laukas	Priklauso nuo pasirinktų lęšių
Plotis	45 mm
Aukštis	45 mm
Ilgis	139,4 mm
Išėjimai	Išėjimas 1: trigerinis signalas, Išėjimas 2: įėjimo signalai
Didž. galimų orientavimų skaičius	po 8 kiekvienam tipui
Maksimalus pandymo programų skaičius	256
Rūšiavimo funkcija	Iki 16 rūšių/testavimo programų
Išėjimai	Išėjimas 1: paruoštas darbu, išėjimai 2 ir 3 su nustatomais parametrais: gera detalė, bloga detalė, teisingai orientuotas, blogai orientuotas, išorinis apšvietimas.
Didž. suminė srovė	1,5 A 24 V išėjimuose
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės suvartojimas su neapkrautais išėjimais	120 mA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos sąlygos	Ekranavimas nuo ekstremalių išorinių šviesos šaltinių Galimai švariausias aplinkos oras
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Leidimas	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Produkto svoris	182 g
Demonstravimo laikas	8 μs ... 1.000 ms
Kadrių skaičius	27 fps
Jutiklio tipas	chromuotas
Veikimo nuotolis	Priklauso nuo pasirinktų lęšių
Eternetas, duomenų perdavimo greitis	100 Mbit/s
Eternetas, palaikomi protokoliai	TCP/IP, EasyIP, Telnet, ModbusTCP
Eternetas, prijungimo kištukas	Kištukas M12
Feldbus jungtis, pajungimo technika	Kištukas M12
Eternetas, bus- sąsaja	IEEE802.3U (100BaseT)
Feldbus jungtis	CAN
Magistralinė sąsaja, palaikomi protokoliai	CP- perdavimo tinklas
Informacija	Be vario ir PTFE.

Savybės	Reikšmė
	atitinka RoHS
Informacija apie uždengimą	ABS stiklo pluošto gysla
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas