

profielcilinder DNC-2"-1"-P

Artikelnummer: 177880

FESTO

volgens ISO 15552, met profielcilinderbuis, demping niet instelbaar.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Slag | 1 " |
| Zuigerdiameter | 2" |
| Zuigerstangschroefdraad | 5/8-18 UNF-2A |
| Gebaseerd op norm | ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Zuigerstangeinde | Uitwendige schroefdraad |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Profielbuis |
| Positiedetectie | zonder |
| Varianten | eenzijdige zuigerstangen |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,06 ... 1,2 MPa |
| Werkdruk | 0,6 ... 12 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Impactenergie in de eindposities | 0,2 J |
| Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour | 990 N |
| Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand | 1.178 N |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 538 g |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag | 25 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 1.260 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 64 g |
| Soort bevestiging | met inwendige schroefdraad met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting | NPT1/4-18 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal deksel | gespuitgiet aluminium gecoat |
| Materiaal dichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal |
| Materiaal cilinderbuis | aluminumlegering glad geanodiseerd |