



Compactcilinder ADVU-12-15-P-A-CT

Artikelnummer: 183355

FESTO

voor contactloze detectie (magneet),
zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	15 mm
Zuigerdiameter	12 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	1,2 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,07 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	51 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	68 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	8 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	15 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	87 g
Massatoeslag per 10 mm slag	2 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie flensschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering