


contrastekker NTSD-WD-9

Artikelnummer: 18527

FESTO

voor ventieleilanden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	met wartelmoer
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	30 g
Elektrische aansluiting	4-polig Haakse stekker Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid	16 A
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Toegelaten kabeldiameter	6 ... 8 mm
Aansluitingdoorsnede	1,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal stekkercontact	Koperlegering Messing