

contrastekker MSSD-C-S-M16

Artikelnummer: 192748

FESTO

met snijklemtechniek



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aansluitfrequentie	10
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	38 g
Elektrische aansluiting	4-polig Contactdoos Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803
Kabeldiameter	5,5 ... 8 mm
Geleider-nominale doorsnede	0,5 ... 1 mm ²
Beschermingsgraad	IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart