



Laiko vėlinimo vožtuvas VZO-3-PK-3

Gaminio numeris: 5754

FESTO

Normaliai atviras, 2n pagrindas su jungtimis 3 mm vidinio skersmens žarnelei.

Ilgesni vėlinimai gaunami prijungiant papildomus rezervuarus prie vožtuvo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2 mm
Veikimo būdas	pneumatinė
Konstrukcija	Skirstytuvas grąžinamas spyruokle
Overlap	Underlap
Pastaba priverstinei dinamizacijai	Perjungimo dažnis mažiausiai 1 x per savaitę
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	60 l/min
Reguliuojamas vėlinimas	0,25 ... 5 s
Išjungimo pauzė	≥ 50 ms
Pakartojimo tikslumas, laiko nustatymas	± 0,5 s
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	150 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Montavimo korpuse Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	PK-3
Material housing	Cinkuota