


elektrische stekkersokkel MHAP-PI

Artikelnummer: 197260

FESTO

voor aansluitblok MHA1-P...-PI en aansluitblok voor batterijmontge
MHP1-P...-PI



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	Clip
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	4 g
Elektrische aansluiting	2-polig Contactdoos
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 60 V
Stroombelastbaarheid	3 A
Kabellengte	0,5 m
Kabeldiameter	1 mm
Kabelmontage	2x0,14
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-20 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA
Materiaal stekkercontact	Koperlegering verzinkt