



spindel EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Artikelnummer: 3013391

★ Kernprogramma

met kogelomloopgeleiding

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werkslag	400 mm
Grootte	70
Slagreserve	0 mm
Spindeldiameter	12 mm
Spindelsteek	10 mm/U
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel
Type motor	Stappenmotor Servomotor
Type spindel	Kogelomloopspindel
Max. acceleratie	15 m/s ²
Max. snelheid	0,5 ... 0,75 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,02 mm
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Oppervlaktemoment van de 2e graad lx	419E+03 mm ⁴
Oppervlaktemoment van de 2e graad ly	578E+03 mm ⁴
Oppervlaktemoment van de 2e graad lz	419E+03 mm ⁴
Max. kracht Fy	1.850 N
Max. kracht Fz	1.850 N
Max moment Mx	16 Nm
Max. radiale kracht op de aandrijfas	220 N
Maximale aanzetkracht Fx	400 N
Torsiemassatraagheidsmoment	88E+03 mm ⁴
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0,142 kgcm ²
Toevoerconstante	10 mm/U
Materiaal afsluitdeksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal meenemer	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal geleiding slede	Staal
Materiaal geleidingsrail	Staal
Materiaal slede	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal spindelmoer	Staal
Materiaal spindel	Staal