


Posūkio pavara

DAPS-0960-090-RS3-F1216-MW

Gaminio numeris: 8005071

FESTO

single-acting, air connection to VDI/VDE 3845 Namur valves, direct flange mounting, version with handwheel.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pavaros dydis	0960
Flanšo skylės modelis	F12 F16
Pasisukimo kampas	92 deg
Veleno pajungimo gylis	48,5 mm
Pastaba dėl galinės padėties nustatymo ribų	Viena galinė padėtis reguliuojama, pasirinktinai
Jungčių pajungimas atitinka standartą	ISO 5211
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Konstrukcija	Kinematinis sujungimas
Pozicijos atpažinimas	Be
Uždarymo kryptis	dešinys uždarymas
Skirstytuvo pajungimai atitinka standartą	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) Produktą galima naudoti SRP/CS iki SIL 2 Low Demand
Connection pressure for spring force	0,42 MPa
Slėgis spyruoklės jėgai	4,2 bar
Operating pressure MPa	0,42 ... 0,84 MPa
Darbinis slėgis	4,2 ... 8,4 bar
Nominal operating pressure	0,56 MPa
Nominalus darbinis slėgis	5,6 bar
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Skyriaus sertifikatas	TÜV Nord 212170801
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogimo	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogimo	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-50°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Sukimo momentas prie nustatyto darbinio slėgio ir 0° posūkio kampo	1.120 Nm
Sukimo momentas, esant nominaliam slėgiui ir pasukus 50° kampu	600 Nm
Sukimo momentas, esant nominaliam slėgiui ir pasukus 90° kampu	880 Nm
Spyruoklės grąžinimo momentas, kai posūkio kampas 0°	480 Nm
Spyruoklės grąžinimo momentas, kai posūkio kampas 50°	360 Nm
Spring return torque at 90°	720 Nm
Spyruoklės tvirtumas	3

Savybės	Reikšmė
Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0°	41,3 l
Produkto svoris	50.600 g
Veleno pajungimas	T46
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	FPM NBR PUR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material screws	aukštai legiruotas plienas
Material shaft	aukštai legiruotas plienas
Veleno medžiagos numeris	1.4305