


Pinchventiel

VZQA-C-M22C-15-S1S1-V2V4S1-2

Artikelnummer: 3412430

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Pinchventiel pneumatisch bediend
Soort bediening	pneumatisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Klem volgens ASME-BPE Type A
Nominale breedte DN	15
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel
Stroomrichting	omkeerbaar
Mediumdruk	0 ... 0,2 MPa
Werkdruk	0 ... 2 bar
Mediumdruk psi	0 ... 29 psi
Bedrijfsdruk Mpa	0,35 ... 0,6 MPa
Werkdruk	3,5 ... 6 bar
Bedrijfsdruk	50,75 ... 87 psi
Nominale druk armatuur	10
Barstdruk	1,6 MPa 16 bar 232 psi
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	extern gestuurd
Aansluiting hulpstuurlucht 12	M5
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Medium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Water
Max. viscositeit	4.000 mm ² /s
Mediumtemperatuur	-5 ... 100 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Lagertemperatuur	5 ... 30 °C
Debiet Kv	5 m ³ /h
Schakeltijd in	150 ms
Schakeltijd uit	250 ms
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4301
Materiaal behuizingsdeksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizingsdeksel	1.4404 / AISI 316L
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal afsluitelement	VMQ (silicone)
Productgewicht	611 g
Geschikt voor levensmiddelen	zie conformiteitsverklaring
Materiaal schaal	PPS