

Ritininės svirties skirstytuvas VMEF-R-M52-E-N18

Gaminio numeris: 8047096

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 vienos ritės |
| Veikimo būdas | mechaninis |
| Plotis | 20 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 750 l/min |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis Svirtis su ritinėliu |
| Numetimo tipas | Oro spyruoklė |
| Max. stroke limit (hard) | 11,6 mm |
| Nominalus dydis | 5,2 mm |
| Instructions for use | Risk of pinching |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Overlap | Positive overlap |
| Max. actuating speed for side actuation | 1,4 m/s |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 3 Hz |
| Cam angle | 30 deg |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Note on ambient temperature | Influence of heat on wear |
| Veikimo jėga | 38 N |
| Produkto svoris | 240 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material mounting adaptor | galvanizuotas plienas |
| Material cover | PA - sustiprintas |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |