


axiaalkit EAMM-A-L95-80G-G2

Artikelnummer: 3660191

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	120 Nm
Productgewicht	2.771 g
Interface code, actuator	L95
Interface code, motor in	80G
Materiaal - opmerking	RoHS conform