

# vacuümzuiger ESS-30-GT-G1/8

Artikelnummer: 525971

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	3,5 mm
Min. werkstukradius R	26 mm
Nominale diameter	2,5 mm
Zuignapdiameter	30 mm
Zuignapvolume	2,4 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	rond diep
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	36 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	13 N
Productgewicht	13 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/8
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan®