


vacuümzuiger ESS-100-GT-G1/4

Artikelnummer: 525988

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	9 mm
Min. werkstukradius R	135 mm
Nominale diameter	5,5 mm
Zuignapdiameter	100 mm
Zuignapvolume	53,9 cm ³
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	rond, klokvormig
Zuignapvorm	rond diep
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	297 N
Houdkracht bij nominale werkdruk	375 N
Max. aandraaimoment bevestigingsschroefdraad	11 Nm
Laterale kracht bij nominale werkdruk	183 N
Productgewicht	87,5 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/4
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan®