


Stappenmotor MTR-ST-87-48S-AA

Artikelnummer: 530065

FESTO

Beschikbaar tot 2008



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Isolatiebeschermklasse	B
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	4,7 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Totaal gedreven traagheidsmoment	4 kgcm ²
Houdmoment motor	6,47 Nm
Massatraagheidsmoment rotor	4 kgcm ²
Toegepaste axiale asbelasting	50 N
Toegepaste radiale asbelasting	130 N
Productgewicht	4.200 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker