


Verzorgingseenheden (combinatie) MSB4-1/8-FRC2:J6M1-Z

Artikelnummer: 531128

FESTO

Combinatie filter+drukregelventiel+olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaatatp, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard)
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroomgedrag
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Drukaanduiding	met manometer
Drukregelbereik	0,3 ... 7 bar
Ingangsdruk 1	1,5 ... 12 bar
Normaal nominaal debiet	950 l/min
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	5.7.- volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	500 g
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	PC