

Kreipiantieji cilindrai

DFM-16-100-P-A-KF-F1A

Gaminio numeris: 8118837

FESTO

Priartėjimo jutiklis SMTSO-8E gali būti naudojamas su šiuo produktu, kai eiga 50 mm arba daugiau. Atitinkami tvirtinimo elementai SMB-8E montuojami išorėje arba viduje.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Svorio centro atstumas tarp darbinės apkrovos ir jungo plokštės	50 mm
Eiga	100 mm
Stūmoklio diametras	16 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Maksimalus greitis	0,8 m/s
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	ISO class 5
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,15 Nm
Maksimali jėga Fy	778 N
Max. force Fy static	830 N
Maksimali jėga Fz	778 N
Max. force Fz static	830 N
Maksimalus momentas Mx	17,9 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	19,09 Nm
Maksimalus momentas My	10,5 Nm
Maksimalus statinis momentas My	11,2 Nm
Maksimalus momentas Mz	10,5 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	11,2 Nm
Max. permissible torque load Mx as a function of the stroke	1,77 Nm
Didž. leistina apkrova, priklausomai nuo eigos, esant užduotam atstumui xs	58 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	90 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	121 N
Judanti masė	392 g
Produkto svoris	982 g
Centre of gravity of the moving mass as a function of the stroke	56,5 mm
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį

Savybės	Reikšmė
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis