


bedieningseenheid FED-50

Artikelnummer: 533531

FESTO

Afrees- en bedienapparaat met grafisch LCD-scherm voor de aansluiting op PLC-systemen, 4 functietoetsen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Inbouwdiepte | 53 mm |
| Hoogte | 109 mm |
| Lengte | 149 mm |
| Max. frontpaneelsterkte | 5 mm |
| Gebruikersgeheugen | 512 kByte |
| Aantal gebruikers LED | 5 |
| Aantal functietoetsen | 4 |
| Aantal systeemtoetsen | 7 |
| Real Time Clock | ja |
| Lijst van resultaten | 256 |
| Receptgeheugen | 16 Kilobyte |
| Alarmen | 1.024 |
| Afwijking real time clock | 130 s / maand |
| Aantal systeem LED's | 4 |
| Display | monochroom LCD met achtergrondverlichting |
| Type display | 4 x 20 karakters achtergrondverlicht LCD-display |
| Display grootte | 4 x 20 karakters |
| Back-upbatterij | 3 V / 270 mA lithium |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 18 ... 30 V |
| Display resolutie | 120x32 Pixel |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning | 0,25 A |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Lagertemperatuur | -20 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 - 85 % niet condenserend |
| Beschermingsgraad | IP65 aan de voorkant, IP20 aan de achterkant |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 50 °C |
| Toelating | RCM Mark |
| Productgewicht | 1.000 g |
| AUX-interface | Sub-D 9-polig Contactdoos |
| PC-interface | RS232 Sub-D 15-polig Stekker |
| Programmeerinterface | 9,6 - 38,4 kBd |
| PLC-interface | 15-polig RS232 Stekker |

| Kenmerk | Waarde |
|---|----------------------------|
| | Sub-D |
| Ethernet-interface | optioneel, 10 MBd |
| Soort bevestiging | Frontpaneelmontage |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Programmeersoftware | FED Designer 6.06 of hoger |
| Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU | NEC 500 Class I, Div. 2 |