


inschakelventiel MS12-EE

Artikelnummer: 535032

FESTO

Voor batterijmontage, met G-schroefdraad



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	elektrisch
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Handbediening	met vergrendeling duwend
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	voorgestuurd
Ventiefunctie	3/2 gesloten monostabiel
Werkdruk	3 ... 16 bar
normaal nominaal debiet	25.000 ... 32.000 l/min
Inschakelduur	100 %
Spoeieigenschappen	110 V AC: 50 Hz, schakelvermogen 11,5 VA, houdvermogen 8,9 VA 110 V AC: 60 Hz, schakelvermogen 9,5 VA, houdvermogen 6,2 VA 230 V AC: 50 Hz, schakelvermogen 11,5 VA, houdvermogen 9,1 VA 230 V AC: 60 Hz, schakelvermogen 9,5 VA, houdvermogen 6,4 VA 24 V DC: 4,5 W
Toegelaten spanningschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Productgewicht	3.800 g
Pneumatische aansluiting 3	G1
Stuurluchttoevoer	intern
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium