


olienevelaar MS12-LOE-G-U

Artikelnummer: 537156

FESTO

metalen reservoir, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. olietankinhoud	1.500 cm ³
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Werkdruk	1 ... 16 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	400 l/min
normaal nominaal debiet	20.000 ... 22.000 l/min
Bedrijfsmedium	Luchtkwaliteitsklasse 5:7:- volgens DIN ISO 8573-1
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Olie-viscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	6.500 g
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	intern
Pneumatische aansluiting 2	intern
Materiaal afdekking	PA
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal schaal	aluminiumlegering