


zwenkaandrijving DSM-T-63-270-CC-FW-A-B

Artikelnummer: 1145119

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	63
Dempingshoek	17,5 deg
Instelbereik zwaaihoek	0 ... 240 deg
Zwaaihoek	0 ... 240 deg
Demping	CC: schokdemper aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Fijninstelling	-3 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zwaai vleugel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,2 ... 1 MPa
Werkdruk	2 ... 10 bar
Max. zwenkfrequentie bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,6 Hz
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max axiale kracht	500 N
Max. radiale kracht	500 N
Theoretisch draaimoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	80 Nm
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,5 kgm ²
Productgewicht	7.230 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfjas	Staal vernikkeld
Materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	aluminiumlegering