

# Motorkabels


## KMTR-LAC-S50HC-S50HC-10

Artikelnummer: 539491

FESTO

voor de verbinding van de elektrische lineaire module HME met motorcontroller SFC-LAC.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0
Lagertemperatuur	-25 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
geschikt voor sleepketting	ja
Kabelmontage	7 x 1,5mm <sup>2</sup> + 2 x (2x 0,34 mm <sup>2</sup> )
Kabeldiameter	15,9 mm
Kabellengte	10 m
Kleur kabelmantel	oranje
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal - informatie kabelmantel	PUR