


verzorgingseenheden (combinatie) MSB4N-1/4:J1M1D1A1-WP

Artikelnummer: 541436

FESTO

Bestaande uit filterregelventiel, olienevelaar, inschakelventiel elektrisch, drukopbouwventiel pneumatisch, wandbevestigingsplaat. Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensataftap, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | 4 |
| Reeks | MS |
| Bedieningsveiligheid | Draaiknop met vergrendeling met toebehoren, sluitbaar |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensataftap | manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Inschakelventiel Filterregelbaar met manometer |
| Regelfunctie | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroombegrag |
| Reservoirbescherming | Kunststofbeschermmantel |
| drukindicator | met manometer |
| Werkdruk | 4,5 ... 14 bar |
| Drukregelbereik | 4 ... 12 bar |
| normaal nominaal debiet | 600 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| Mediumtemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 1.400 g |
| Soort bevestiging | met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |
| Materiaal schaal | PC |