


vlakke portaalmanipulatoren DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

Artikelnummer: 543019

FESTO

bestaande uit elektrische tandriemassen met kogelgeleiding en geleidingsas, precies en dynamisch positioneren. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen. U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Oppervlakteportaal 1.0-3.0
Nuttige belasting	0 ... 6 kg
Aandrijving Y-as	DGE-25-ZR-KF
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 1.300 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,1 mm
Aandrijving X-as	DGE-25-ZR-KF
Aandrijfsysteem X-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding
Tussenpositie X-as	willekeurig
Slag X-as	0 ... 2.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie X-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie X-as	± 0,1 mm