


# lineaire portaalmanipulators DHSL-DGC40-HMPL20

Artikelnummer: 543051

FESTO

bestaande uit zuigerstangloze aandrijving en lichte handlingas, dynamisch, precies, modulair. Gedefinieerde interfaces voor het draaien gripperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Gelineerd portaal 2.0
Nuttige belasting	0 ... 4 kg
Aandrijving Z-as	HMPL-20
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Tussenpositie Z-as	enkelvoudig
Slag Z-as	0 ... 200 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	DGC-40
Aandrijfsysteem Y-as	pneumatisch
Tussenpositie Y-as	enkelvoudig
Slag Y-as	0 ... 3.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 1 mm