


# verzorgingseenheden (combinatie) MSB4N-1/4:C3J2M1-WP

Artikelnummer: 543558

FESTO

bestaande uit manueel inschakelventiel, filterregelventiel, olienevelaar, wandbevestigingsplaat. Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40µm-filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaaftap, debietrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelbaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard)
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroombegrenzing
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
drukindicator	met manometer
Werkdruk	2 ... 12 bar
Drukregelbereik	1 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	750 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	1.500 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 3	1/4 NPT
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	PC