



Elektrocilinder DNCE-32- -BS-10-Q

Artikelnummer: 545212

FESTO

met kogelschroefdraad en een tegen verdraaiing beschermde zuigerstang.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werkslag	1 ... 400 mm
Grootte	32
Slagreserve	0 mm
Zuigerstangschroefdraad	M10x1,25
Reversierspiel	0,05 mm
Spindeldiameter	10 mm
Spindelsteek	10 mm/U
Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-	0,3 deg
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Inbouwpositie	willekeurig
Type motor	Stappenmotor Servomotor
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Constructieve opbouw	Elektrocilinder met kogelomloopschroefdraad
Type spindel	Kogelomloopspindel
Varianten	zuigerstang beschermd tegen verdraaiing
Borging tegen rotatie/geleiding	glijgeleidend
Maximale acceleratie	6 m/s ²
Max. snelheid	0,5 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	+/- 0,02 mm
Inschakelduur	100%
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Impactenergie in de eindposities	0,0001 J
Aandrijfmoment	0,7 Nm
Aanzetkracht	280 N
Max. aandrijfmoment	0,8 Nm
Max draaimoment van de borging tegen rotatie	1 Nm
Max moment Mx	1 Nm
Max. radiale kracht op de aandrijfschacht	45 N
Max. Vorschubkraft Fx	350 N
Leerlaufantriebsmoment	0,08 Nm
Richtwert Nutzlast, horizontaal	36 kg
Richtwert Nutzlast, vertikal	18 kg
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0,0595 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JL per kg nuttige last	0,0253 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JO	0,0446 kgcm ²
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	200 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	33,6 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	770 g
Massatoeslag per 10 mm slag	6,9 g

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad met accessoires
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal - informatie deksel	gegoten aluminium gelakt
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering glad geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie spindelmoer	Wentellagerstaal
Materiaal - informatie spindel	Wentellagerstaal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering glad geanodiseerd