



naderingsschakelaar SIES-Q40B-PA-X-2L

Artikelnummer: 150492

FESTO

inductief, speciaal design.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Nominale schakelafstand	15 mm
Beveiligde schakelafstand	12,2 mm
Reductiefactoren	Aluminium = 0,3 roestvrij staal St 18/8 = 0,7 Koper = 0,25 Messing = 0,3 Staal St 37 = 1,0
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,75 mm
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	Antivalent
Max. schakelfrequentie	100 Hz
Max. schakelfrequentie DC	100 Hz
Max. uitgangsstroom afhankelijk van de temperatuur	200 mA bij ≤ 50 °C 150 mA bij ≤ 85 °C
Spanningsdaling	3,5 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Restripping	10 %
Nullaststroom	≤ 40 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Materiaal stekkerbehuizing	PA PBT
Kabelschroefkoppeling	M20x1,5
Toegelaten kabeldiameter	7,5 ... 12,5 mm
Grootte	40x40x120 mm
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Type inbouw	vlak (verzonken)
Productgewicht	230 g
Materiaal behuizing	PET
Aanduiding "klaar voor gebruik"	LED groen
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP65
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L