

# lineaire aandrijving DFPI-320- -ND2P-C1V-A

Artikelnummer: 1548041  
Einde productie


FESTO

met geïntegreerde elektropneumatische positierelaar, dubbelwerkend, zuigerdiameter 320 mm, montage-interfaces voor fittings volgens DIN EN ISO 5210 aan het lagerdeksel, elektrische / pneumatische aansluiting via kunststof flensbus, 4-draads, voeding 24 VDC, setpointinput 4 ... 20 mA, positiefeedback 4 ... 20 mA, veiligheidspositie uitgaande zuigerstang.

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte servomotor	320
Flensgatenpatroon	F10 F14
Slag	40 ... 990 mm
Slagreserve	4 mm
Zuigerdiameter	320 mm
Armatuur aansluiting volgens norm	ISO 5210
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Trekstangen Cilinderbuis
Positiedetectie	met geïntegreerd wegmeetsysteem
Meetprincipe wegmeetsysteem	Potentiometer
Polariteitsbescherming	voor bedrijfsspanning voor setpoint Initialisatieverbinding
Bedrijfsdruk Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Werkdruk	3 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	43,5 ... 116 psi
Nominale bedrijfsdruk	0,6 MPa
Nominale werkdruk	6 bar
Analoge uitgang	4 - 20 mA
Bedrijfsspanningsbereik DC	21,6 ... 26,4 V
Max stroomopname	220 mA
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Ingang gewenste waarde	4 ... 20 mA
Toelating	RCM Mark
KC-kenteken	KC-EMV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Dc (GB)

Kenmerk	Waarde
	EPL Gc (GB)
ATEX-categorie Gas	II 3G
ATEX-categorie Stof	II 3D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex ec IIC T4 X Gc
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tc IIIC T120°C X Dc
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Duurschokweerstand volgens DIN/EC 68 deel 2-82	getest volgens scherptegraad 2
Lagertemperatuur	-5 ... 50 °C
Mediumtemperatuur	-5 ... 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 100 % condenserend
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Trilbestendig volgens DIN/EC 68 deel 2-6	getest volgens scherptegraad 2
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	47.501 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	48.255 N
Luchtverbruik terugkerend per 10mm-slag	5,5418 l
Luchtverbruik vooruitgaand per 10mm-slag	5,6297 l
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	11.417 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	87 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	45.200 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	399 g
Extra gewicht van wegmeetsysteem per 10 mm	2 g
Precisie analoge uitgang	1 %FS
Grootte van de dode zone	1 %FS
Hysteresis FS	1 %FS
Positioneernauwkeurigheid	1,0 %FS
Herhaalnauwkeurigheid in ± %FS	1 %FS
Elektrische aansluiting	5-polig Stekker recht / schroefklem
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Materiaal afsluitdeksel	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal deksel onder	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang afschraper	NBR
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal statische dichtingen	NBR
Materiaal trekanker	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal cilinderbuis	hooggelegeerd staal roestvrij